



Image représentative

n° de catalogue JPH2012

Description: High Temp Joiner NC20 to NC12

UPC No 5020963804199

Accueil > Systèmes de protection des câbles > Harnessflex > Coupleur pour conduit électrique

Hinged Conduit Joiner for High Temperatures, Straight, Conduit Size A: NC20/NW17, Size B: NC12/NW10, Operating Temperature -40 to 185 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Medium UV Protection, High Temperature Polyamide (Nylon) with Dark Orange Finish

Descripteurs

Catégorie	Coupleur pour conduit électrique
Application	One-Piece Joiner Hinged Fitting. Can Be Used as an In-Line Reducer and Enlarger

Spécifications

Matériau	Polyamide/Nylon
Couleur	Orange foncé

Classifications

Marque de produit	Harnessflex
Standard	RoHS, UL94 V2, ELV EU200/53/EC

Dimensions

Grosueur nominale	NC20 to NC12 , NW17 to NW10
Diamètre extérieur	26 millimètres

Conformité et certifications

RoHS	RoHS3 Compliant
------	-----------------