



Reprezentatywny obraz

Nr kat. 672484 | Typ S91CS32**Opis: S91 Cs 32 EP wył. selektywny 25kA****EAN 5413656724841****Strona główna > Aparatura modułowa > Wyłączniki nadprądowe > Wyłączniki nadprądowe****Deskryptory**

Category	Wyłączniki nadprądowe
Seria produktów	Ochrona instalacji

Specyfikacje

In (A)	32
Number of Poles	1P
Liczba modułów	1,5
Charakterystyka wyzwalania	Cs (6,5-10 In)
Grupa	Seria S90 Pełna selektywność
Zakres	budownictwo komercyjno - przemysłowe
Wyłącznik	S90 : 25 kA - całkowita selektywność
Zaciski - góra	Śrubowe
Zaciski- dół	Śrubowe
Normy	25kA przemysł BS EN 60898
AC/DC	AC
Logo	GE / AEG
Napięcie znamionowe	230 V / 400 V
Zwarciova zdolność łączeniowa (kA)	25
Klasa ograniczenia energii	Całkowita
Przekrój przewodów maksymalny (mm ²)	Wejście 2,5-50 mm ² - wyjście 1,5-35 mm ²
Trwałość elektryczna	min. 4000
Minimalne napięcie pracy U _{bmin} (V)	207 V
Przekrój przewodów minimalny (mm ²)	0,75 / 1 mm ²
Tropikalizacja	Klimat stały kat. 23/83. 40/3 i 55/20; klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82

Klasyfikacje

Uznania	CE
ETIM 5.0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy
ETIM 6.0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy
ETIM 7.0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

Wymiary

Ciężar	0.350 kg
--------	----------

Package Information

Opakowanie standardowe	3
------------------------	---

Operating Performance

Temperatura robocza	-25°C / 55°C
---------------------	--------------