



Reprezentatywny obraz

Nr kat. 672488 | Typ S91CS63**Opis: S91 Cs 63 EP wył. selektywny 25kA****EAN 5413656724889****Strona główna > Aparatura modułowa > Wyłączniki nadprądowe > Wyłączniki nadprądowe****Deskryptory**

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Category | Wyłączniki nadprądowe |
| Seria produktów | Ochrona instalacji |

Specyfikacje

| | |
|--|--|
| In (A) | 63 |
| Number of Poles | 1P |
| Liczba modułów | 1,5 |
| Charakterystyka wyzwalania | Cs (6,5-10 In) |
| Grupa | Seria S90 Pełna selektywność |
| Zakres | budownictwo komercyjno - przemysłowe |
| Wyłącznik | S90 : 25 kA - całkowita selektywność |
| Zaciski - góra | Śrubowe |
| Zaciski- dół | Śrubowe |
| Normy | 25kA przemysł BS EN 60898 |
| AC/DC | AC |
| Logo | GE / AEG |
| Napięcie znamionowe | 230 V / 400 V |
| Zwarciova zdolność łączeniowa (kA) | 25 |
| Klasa ograniczenia energii | Całkowita |
| Przekrój przewodów maksymalny (mm ²) | Wejście 2,5-50 mm ² - wyjście 1,5-35 mm ² |
| Trwałość elektryczna | min. 4000 |
| Minimalne napięcie pracy U _{bmin} (V) | 207 V |
| Przekrój przewodów minimalny (mm ²) | 0,75 / 1 mm ² |
| Tropikalizacja | Klimat stały kat. 23/83. 40/3 i 55/20; klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82 |

Klasyfikacje

| | |
|----------|---------------------------------|
| Uznania | CE |
| ETIM 5.0 | EC000042 - Wyłącznik nadprądowy |
| ETIM 6.0 | EC000042 - Wyłącznik nadprądowy |
| ETIM 7.0 | EC000042 - Wyłącznik nadprądowy |

Wymiary

| | |
|--------|----------|
| Ciężar | 0.350 kg |
|--------|----------|

Package Information

| | |
|------------------------|---|
| Opakowanie standardowe | 3 |
|------------------------|---|

Operating Performance

| | |
|---------------------|--------------|
| Temperatura robocza | -25°C / 55°C |
|---------------------|--------------|