

**Nr kat. 672494 | Typ S91.3CS35**

Opis: S91.3 Cs 35 EP wył. selektywny 25kA

EAN 5413656724940

[Strona główna](#) > [Aparatura modułowa](#) > [Wyłączniki nadprądowe](#) > [Wyłączniki nadprądowe](#)**Deskryptory**

Category	Wyłączniki nadprądowe
Seria produktów	Ochrona instalacji

**Specyfikacje**

In (A)	35
Number of Poles	3 x 1P
Liczba modułów	4,5
Charakterystyka wyzwalania	Cs (6,5-10 In)
Grupa	Seria S90 Pełna selektywność
Zakres	budownictwo komercyjno - przemysłowe
Wyłącznik	S90 : 25 kA - całkowita selektywność
Zaciski - góra	Śrubowe
Zaciski- dół	Śrubowe
Normy	25kA przemysł BS EN 60898
AC/DC	AC
Logo	GE / AEG
Napięcie znamionowe	230 V / 400 V
Zwarciova zdolność łączeniowa (kA)	25
Klasa ograniczenia energii	Całkowita
Przekrój przewodów maksymalny (mm <sup>2</sup> )	Wejście 2,5-50 mm <sup>2</sup> - wyjście 1,5-35 mm <sup>2</sup>
Trwałość elektryczna	min. 4000
Minimalne napięcie pracy U <sub>bmin</sub> (V)	207 V
Przekrój przewodów minimalny (mm <sup>2</sup> )	0,75 / 1 mm <sup>2</sup>
Tropikalizacja	Klimat stały kat. 23/83. 40/3 i 55/20; klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82

**Klasyfikacje**

Uznania	CE
ETIM 5.0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy
ETIM 6.0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy
ETIM 7.0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

## Wymiary

Ciężar	1.050 kg
--------	----------

## Package Information

Opakowanie standardowe	1
------------------------	---

## Operating Performance

Temperatura robocza	-25°C / 55°C
---------------------	--------------