

Representative Image

## Alternate Catalog No. ST203M-D40
## Catalog No. 2CDS273334R0401

**Description: MCB ST200M 3P D 40A UL1077**

**UPC No 4016779024525**

**Home > Modular DIN Rail Products > Mini Circuit breakers**

ST203M-D40 Miniature Circuit Breaker ST203M-D40 Miniature Circuit Breaker D-Char., 5kA, 40A, 3P

### Descriptors

| | |
|---|---|
| Category | Mini Circuit breakers |

### Specifications

| | |
|---|---|
| Interrupting Rating acc. to UL1077 | (240 V AC) 10 kA<br>(480Y / 277 VAC) 5 kA<br>(125 V DC) 10 kA |
| Number of Poles | 3 |
| Product Main Type | ST200M |
| Rated Current | 40 A |
| Rated Voltage (V) | (240 V AC)<br>(125 V DC) |
| Tripping Characteristic | D |