

## Catalog No. ELL11/2-GN

**Description: PVC CTD ELBOW 90D 1-1/2IN STL GREEN**

**UPC No 704508036621**

**Home > Cable Protection Systems > Ocal > Electrical conduit elbow**

Standard Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Angle 90 Degrees, Radius 8-1/4 Inch/209.55 Millimeters, Offset 11 Inch/279.40 Millimeters, Straight End 2-3/4 Inch/69.85 Millimeters, Unbent Length 18.46 Inch/468.86 Millimeters, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, Green

### Descriptors

| | |
|---|---|
| Category | Electrical conduit elbow |
| Special Features | Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
| Application | To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |

### Specifications

| | |
|---|---|
| Material | Steel |
| Color | Green |
| Finish | Hot-Dipped Galvanized |

### Classifications

| | |
|---|---|
| Brand Name | Ocal |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Length | 18.46 in , 468.86 mm |
| Trade Size | 1-1/2 in , 41 mm |

by ABB