

Image représentative

n° de catalogue LRELL2X2445SA-G

Description: PVC CTD ELB 45D 2IN R24IN ALUM GRY

UPC No 704508029166

Accueil > Systèmes de protection des câbles > Ocal > Coudes pour conduit électrique

Large Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 2 Inch/53 Metric, Angle 45 Degrees, Radius 24 Inch/609.60 Millimeters, Offset 2 Feet 11 Inch/889.00 Millimeters, Straight End 11 Inch/279.40 Millimeters, Unbent Length 59 Inch/1,498.60 Millimeters, Rigid Aluminum, Gray

Descriptors

Category	Electrical conduit elbow
Special Features	Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size
Application	To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Specifications

Material	Aluminum
Color	Gray
Finish	PVC Coated

Classifications

Brand Name	Ocal

Dimensions

Length	59 in , 1,498.6 mm
Trade Size	2 in , 53 mm