



Reprezentatywny obraz

Nr kat. 673333 | Typ EP101UCB06

Opis: EP101UC B06 wył. nadprądowy ac/dc

EAN 5413656733331

[Strona główna](#) > [Aparatura modułowa](#) > [Wyłączniki nadprądowe](#) > [Wyłączniki nadprądowe](#)**Deskryptory**

Category	Wyłączniki nadprądowe
Seria produktów	Ochrona instalacji

Specyfikacje

In (A)	6
Number of Poles	1P
Liczba modułów	2
Charakterystyka wyzwalań	B (3-5 In)
Grupa	Redline (EP)
Zakres	budownictwo komercyjno - przemysłowe
Wyłącznik	EP100 UC : 6kA - AC/DC
Zaciski - góra	Śrubowe
Zaciski- dół	Śrubowe
Normy	10kA przemysł BS EN 60947-2 6kA gosp. domowe BS EN 60898
AC/DC	AC/DC
Logo	GE
Napięcie znamionowe	230 V / 400 V
Zwarciova zdolność łączeniowa (kA)	6
Klasa ograniczenia energii	3
Przekrój przewodów maksymalny (mm ²)	25-35 mm ²
Trwałość elektryczna	20000/10000
Minimalne napięcie pracy U _{bmin} (V)	12 V
Przekrój przewodów minimalny (mm ²)	0,75 / 1 mm ²
Tropikalizacja	95%RH przy 55°C

Klasyfikacje

Uznania	CE VDE
ETIM 5.0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy
ETIM 6.0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy
ETIM 7.0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

Wymiary

Ciężar	0.125 kg
--------	----------

Package Information

Opakowanie standardowe	6
------------------------	---

Operating Performance

Temperatura robocza	-25°C / 55°C
---------------------	--------------