



Reprezentatywny obraz

Nr kat. 674633 | Typ G62C06
Opis: G62 C06 wył. nadprądowy 6kA
EAN 5413656746331
Strona główna > Aparatura modułowa > Wyłączniki nadprądowe > Wyłączniki nadprądowe
Deskryptory

Category	Wyłączniki nadprądowe
Seria produktów	Ochrona instalacji

Specyfikacje

In (A)	6
Number of Poles	2P
Liczba modułów	2
Charakterystyka wyzwalania	C (5-10 In)
Grupa	Redline
Zakres	budownictwo komercyjno - przemysłowe Budownictwo mieszkaniowe
Wyłącznik	G60 : 6kA
Zaciski - góra	Śrubowe
Zaciski- dół	Śrubowe
Normy	10-25kA przemysł EN 60947-2 6kA gosp. domowe EN 89898
AC/DC	AC
Logo	GE Redline
Napięcie znamionowe	240 V / 415 V
Zwarciova zdolność łączeniowa (kA)	6
Klasa ograniczenia energii	3
Przekrój przewodów maksymalny (mm ²)	25-35 mm ²
Trwałość elektryczna	20000/10000
Minimalne napięcie pracy U _{bmin} (V)	12 V
Przekrój przewodów minimalny (mm ²)	0,75 / 1 mm ²
Tropikalizacja	95%RH przy 55°C

Klasyfikacje

Uznania	CE KEMA
ETIM 5.0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy
ETIM 6.0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy
ETIM 7.0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

Wymiary

Ciężar	0.240 kg
--------	----------

Package Information

Opakowanie standardowe	6
------------------------	---

Operating Performance

Temperatura robocza	-25°C / 55°C
---------------------	--------------